

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
Passande vändskär	TN.. 1604..
Stift	259049 6
Vändskärsstorlek	16 mm
Spännjärn	259038 14
ISO-kod hållare	MTJNR/L 2525M16
Skruvsats	259023 2
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta	259031 32
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 32	259031 32
Stift Typ 6	259049 6
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Spännjärn Typ 14	259038 14
Skruvsats 10 delar Typ 2	259023 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500