

**WNMG 080412, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,8 - 4 mm
Primäranvändning	M
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	MS
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning