

**WN.G 080408, Sort: CA6525**

Beställningsdata

Ordernummer	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
spån-brytare	MS
Skärdjup a_p	0,8 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning