

**WNMG 080412 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,14 - 0,55 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
spån-brytare	WQ
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning