

**WN.G 080404, Sort: CA4515**

Beställningsdata

Ordernummer	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	STD
Hörradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min
Matning f	0,05 - 0,7 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 4,2 mm
Primäranvändning	K
Sort	CA4515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning