

Garant**TNMG 160404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning