

Garant**DC.T 070204, Sort: CU7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260353 CU7010
GTIN	4045197668875
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 070204 CU7010 Sort: CU7010

spån-brytare: SS

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mmMatning f : 0,05 - 0,2 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c sekundär användning	80 - 140 m/min
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sekundär användning	M
spån-brytare	SS

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CU7010
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning