

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251407 20/16 |
| GTIN | 4045197650924 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Spännjärn | 259038 14 |
| Skruvsats | 259023 2 |
| Stift | 259049 6 |
| Vändskärsstorlek | 16 mm |
| Funktionsbredd L ₄ | 25 mm |
| Skaftmått | 20 mm |
| Passande vändskär | TN.. 1604.. |
| ISO-kod hållare | MTJNR/L 2020K16 |
| Underläggsplatta | 259031 32 |
| Huvudängd L ₁ | 31 mm |
| totallängd L | 125 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |

| | |
|-------------|-------------------------|
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Längdsvarvning utvändig |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm | 674242 3 |
| Underläggsplatta Typ 32 | 259031 32 |
| Skruvsats 10 delar Typ 2 | 259023 2 |
| Spännjärn Typ 14 | 259038 14 |
| Stift Typ 6 | 259049 6 |
| Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |