



## HOLEX Pro Inox HM-höglapacitetsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 3,25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	122685 3,25
GTIN	4067263108856
Artikelklass	12F

### Beskrivning

#### Utförande:

Effektiv borring speciellt för användning i **rostfria och syrafasta stål**.

Raka eggar med **optimerad skärkantdesign** för bättre spånbnrytningsbeteende.

Större spånkanaler för **utmärkt spånevakuering**. Ökad slitstyrka tack vare **förbättrat hårdmetallsubstrat** och **högtemperaturbeständig beläggning**.

#### OBS!:

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Beställ form **HB**: med **nr 122686**.

Beställ typ **HE**: med **nr 122687**.

### Teknisk beskrivning

totallängd L	66 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Norm	DIN 6537
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/v
Tolerans nom.-Ø	M7
Nominell Ø D <sub>c</sub>	3,25 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	23,1 mm
Antal skär Z	2
Spånspårlängd L <sub>c</sub>	28 mm

Serie	Pro Inox
Beläggning	AlTiN
Skärmaterial	VHM
Utförande	6×D
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	ja, med 25 bar
Färgring	blå
Produktslag	Spiralborrar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	S
vått maximal	lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		