

**LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

2-skärigt vändskär.

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	LPGT 010210 ER-GM
Hörnradie	1 mm
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,2 mm
Typ	INOX
Sort	PR1835
Skärmaterial	HM
Matning $f_z$ per tand	0,3 mm
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	60 m/min	S
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		