

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 1$ mm.

Teknisk beskrivning

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,6 mm
Typ	INOX
Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	LOGU 030310 ER-GM
Sort	PR1835
Skärmaterial	HM
Matning f_z per tand	0,2 - 1,9 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		