

**Fräs-vändskär LOGU 030310 ER-GM, för högmatningsfräsar, PR1810****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 221975 GG     |
| GTIN         | 4960664026975 |
| Artikelklass | 25A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

**Teknisk beskrivning**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Programmeringsradie vid $a_{p \max}$ | 1,6 mm            |
| Typ                                  | GG                |
| ISO-kod vändskär                     | LOGU 030310 ER-GM |
| Hörnradie                            | 1 mm              |
| Sort                                 | PR1810            |
| Skärmaterial                         | HM                |
| Matning $f_z$ per tand               | 0,2 - 1,5 mm      |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Antal byten/skär | 4                     |
| Produktslag      | Vändskär för fräsning |

## Användardata

|              | Lämplighet        | $V_c$     | ISO-kod |
|--------------|-------------------|-----------|---------|
| GG(G)        | lämplig           | 180 m/min | K       |
| vått maximal | begränsat lämplig |           |         |
| torrt        | lämplig           |           |         |
| Luft         | lämplig           |           |         |