

**DCGX 11T3005, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Artikelklass	28D

Beskrivning

DCGX 11T3005 SP4019 Sort: SP4019

spån-brytare: 62

Skärdjup a_p : 0,15 - 3 mm

Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	62
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 440 m/min
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,15 - 3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	UNI
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärmaterial	HM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Borrstång
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	DCGX 11T3005
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral