



Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: SMX16LR



Beställningsdata

Ordernummer	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

ATA tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 6 mm spännhylsa**. Förlängd och ergonomisk rakslip med tvåhandsanvändning.

- **Hastighetsreglering.**
- **Mjukstart.**

Teknisk beskrivning

maximal luftförbrukning	620 l/min
bullernivå	75 dB(A)
maximalt varvtal:	16000 min ⁻¹
axeleffekt	820 W
anslutningsgänga	BSP
vikt	1,3 kg
maximala vibrationer enligt EN	3,19 m/s ²
Längd	345 mm
Spännhylsa-Ø	6 mm
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
Produktslag	Rakslip

