


Garant**Handskruvstycken till bormaskiner med excentrisk snabbfastspänning,
Backbredd A: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	365038 100
GTIN	4067263112389
Artikelklass	31S

Beskrivning**Utförande:**

- **Stabil konstruktion med stark spindel.**
- **Härdade och slipade backar.**
- **Exakt uppspänning med plattskenstyrning.**
- **En back med horisontal- och vertikalprisma för runt material, en slät back.**
- **För att medge uppspänning av plana detaljer är båda backarna avfasade.**

Patentsökt **integrerad excentrisk snabbklämma** för ett säkert grepp på bormaskinbordet.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken på bormaskiner.

Material:

Stomme och rörlig back av specialgjutgods.

Noggrannhet:

Inom **0,10 mm.**

leveransinnehåll:

Spännycklar och tre spårblock i storlekarna 12:14 och 16 mm.

Teknisk beskrivning

totalhöjd c	92 mm
grundhållarlängd a	286 mm
färgkod för passande tillbehör	BM-skruvstycke blå

Backbredd A	100 mm
grundhållarbredd B	174 mm
backhöjd C	32 mm
spännvidd b	143 mm
spännspår bredd	17 mm
spännspår avstånd	141 mm
maximal totallängd L ₄	474 mm
vikt	12,5 kg
Produktslag	Borrmaskinskruvstycke

Tillbehör

Styrskena för nr 365023	365025
Anslag Typ 1	365028 1
Reservbackar par (2 st) för snabbblåsande resp. borrmaskinskruvstycke För typ 100	365036 100
Reservspindel till handskruvstycken för borrmaskiner För typ 100	365037 100
Excentrisk spännenhet Typ 1	365039 1