

**CNMG 160608, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
spån-brytare	PH
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Sort	CA125P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning