


**CNMG 160616, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
spån-brytare	PH
Hörnradie	1,6 mm
Sort	CA125P
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Antal byten/skär	4
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Skärdjup $a_p$	1 - 10 mm

Produktlag

Vändskär för svarvning