

**CNMG 190616, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
ISO-kod vändskär	CNMG 190616
Matning $f$	0,28 - 0,88 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	1 - 10 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PH
Hörnradie	1,6 mm
Sort	CA125P
Primäranvändning	P

Produktslag

Vändskär för svarvning