


**CNMM 120408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
spån-brytare	PX
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA125P
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMM 120408
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Skärdjup a_p	1 - 11 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning