


**CNMM 190616, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
ISO-kod vändskär	CNMM 190616
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4
spån-brytare	PX
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Hörnradie	1,6 mm

Produktlag

Vändskär för svarvning