


**DNMG 150612, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PMG
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning