

**DNMG 150608, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	PQ

Produktslag

Vändskär för svarvning