

**TNMG 220408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	CA125P
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	6
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
ISO-kod vändskär	TNMG 220408
spån-brytare	PMG
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v

Produktslag

Vändskär för svarvning