


**CC.T 060204, Sort: CA125P**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260092 CA125P |
| GTIN | 4960664017652 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 180 m/min |
| Primäranvändning | P |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 2 |
| Matning f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Tolerans | M |
| ISO-kod vändskär | CCMT060204-HQ CA125P |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Sort | CA125P |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| spån-brytare | HQ |

| | |
|-------------|------------------------|
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |