

**CCMT 09T302, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 260 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

spån-brytare

GK

Produktlag

Vändskär för svarvning