

**DC.T 070202, Sort: CA125P**

Beställningsdata

Ordernummer	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Sort	CA125P
Primäranvändning	P
Tolerans	M
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
spån-brytare	HQ

Skärhastighet v_c primär användning

90 - 260 m/min

Produktlag

Vändskär för svarvning