

**DCMT 11T308, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
spån-brytare	HQ
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Hörnradi	0,8 mm
Sort	CA125P

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Produktlag	Vändskär för svarvning