

**TNMG 160408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA125P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
spån-brytare	PMG
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P

Produktlag

Vändskär för svarvning