

**WNMG 080412 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA125P
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6
Matning f	0,14 - 0,55 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	WQ
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning