

**WNMG 080404 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	WQ
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,14 - 0,55 mm/v
Antal byten/skär	6
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärmaterial	VHM

Produktlag

---

Vändskär för svarvning