

**VNMG 160404, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Sort	CA125P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Antal byten/skär	4
spån-brytare	PQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning