


**WN.G 080404, Sort: CA125P**

Beställningsdata

Ordernummer	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA125P
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PMG
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WN.G 080404
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 320 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning