


**WN.G 080408, Sort: CA125P**

## Beställningsdata

Ordernummer	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	CA125P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 320 m/min
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WN.G 080408
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm

spån-brytare

PMG

Produktlag

Vändskär för svarvning