


**WNMG 080416, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
Sort	CA125P
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup a _p	0,5 - 5 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PMG
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WNMG 080416
Tolerans	M

Skärhastighet v_c primär användning

150 - 320 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning