


**CC.T 09T304, Sort: CA125P**

Beställningsdata

Ordernummer	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT09T304-HQ CA125P
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM

spån-brytare

HQ

Produktlag

Vändskär för svarvning