


**CCMT 09T304 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 180 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Matning f	0,07 - 0,5 mm/v
spån-brytare	WP
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Antal byten/skär	2
Sort	CA125P
Tolerans	M
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm

Tilldelning huggning/skrubb

Finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning