


**CC.T 09T302, Sort: CA125P**

Beställningsdata

Ordernummer	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	CA125P
ISO-kod vändskär	CCMT09T302-HQ CA125P
Antal byten/skär	2
spån-brytare	HQ
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M

Primäranvändning	P
Produktlag	Vändskär för svarvning