

**CCMT 060202, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 260 m/min
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Hörnradie	0,2 mm
Sort	CA125P
spån-brytare	GK
Skärförhållande	snitt intermittent

---

Tilldelning huggning/skrubb

Grov- och finbearbetning

---

Produktlag

Vändskär för svarvning