

**DC.T 11T304, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
Sort	CA125P

spån-brytare

HQ

Produktlag

Vändskär för svarvning