

**DC.T 11T302, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Hörnradie	0,2 mm
Antal byten/skär	2
spån-brytare	HQ
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Tolerans	M
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Skärförhållande

snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning