

**DCMT 070208, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA125P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 070208
spån-brytare	GK

Primäranvändning

P

Produktlag

Vändskär för svarvning