


**CNMM 160616, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Hörnradie	1,6 mm
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
spån-brytare	PX
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 380 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Sort	CA115P
ISO-kod vändskär	CNMM 160616
Matning $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	kontinuerligt

Produktlag

Vändskär för svarvning