


**CNMG 120412, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Sort	CA115P
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PMG
Produktslag	Vändskär för svarvning

