


**CNMG 190612, Sort: CA115P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250383 CA115P |
| GTIN | 4960664043019 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Matning f | 0,28 - 0,88 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 170 - 380 m/min |
| Skärmaterial | VHM |
| Sort | CA115P |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Antal byten/skär | 4 |
| Skärdjup a_p | 1 - 10 mm |
| Hörnradie | 1,2 mm |
| Primäranvändning | P |
| ISO-kod vändskär | CNMG 190612 |
| spån-brytare | PH |

Produktlag

Vändskär för svarvning