


**CNMM 190612, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Sort	CA115P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 380 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
spån-brytare	PX
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMM 190612
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm

Produktlag

Vändskär för svarvning