

**VBMT 160404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	HQ
Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 340 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA115P

Produktslag

Vändskär för svarvning