


**CNMM 160612, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	4
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
spån-brytare	PX
Sort	CA115P
Hörnradi	1,2 mm
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CNMM 160612
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 380 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning