

**CC.T 09T304, Sort: CA115P**

Beställningsdata

Ordernummer	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	CA115P
ISO-kod vändskär	CCMT09T304-HQ CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 270 m/min
spån-brytare	HQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	2
Produktlag	Vändskär för svarvning