


**CCMT 120412, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CCMT 120412
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 340 m/min
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK

Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning