


**CNMM 120412, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	1,2 mm
ISO-kod vändskär	CNMM 120412
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 380 m/min
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
spån-brytare	PX

Produktlag

Vändskär för svarvning